

# Električna podloga VAVE-L1-1H3-LR

Broj dijela: 566717

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                    |
|---|---|
| Zaštita od obrnutog polariteta          | za radni napon                                |
| Dodatne funkcije                        | Gašenje iskre<br>Smanjenje struje zadržavanja |
| Prikaz statusa signala                  | LED   |
| Nazivni radni napon DC                  | 24 V  |
| Otpor prenapona                         | 0.8 kV  |
| Stupanj onečišćenja                     | 3   |
| Odobrenje                               | RCM oznaka                                    |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU EMC direktivi                        |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC                     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 0 - nema izloženosti koroziji                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                           |
| Klasa zaštite                           | IP40  |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...60 °C                                 |
| Položaj montaže                         | po želji                                      |
| Težina proizvoda                        | 1.5 g   |
| Električni priključak                   | 2-polni<br>Utičnica                           |
| Priključak zaštitnog vodiča             | nedostupan                                    |
| Vrsta montaže                           | Kopča   |
| Boja kućišta                            | crno  |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                               |
| Materijal za kućište                    | PA  |