

Električna podloga VAVE-L1-1VL2-LP

Broj dijela: 566723

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od obrnutog polariteta	bipolarni
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni radni napon DC	12 V 24 V
Otpor prenapona	0.8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Produljena temperatura okoline	-5 - 60 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	7.8 g
Priključni presjek	0.14 mm ²
Električni priključak	Nasukati
Duljina kabela	1 m
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Vrsta montaže	Kopča
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA