


Linearni pogon DGC-18- -HD-

Broj dijela: 567547

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 mm...3000 mm
Promjer klipa	18 mm
Prigušenje	Amortizer, tvrda karakteristika Amortizer, mekana karakteristika
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	Dodatne saonice, standardni, lijevi Dodatni slajd, standardni desno
Radni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	153 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	153 N
Pokretna masa	0.921 kg...1.06 kg
Pokretna masa s hodom od 0 mm	3.85 kg...3.99 kg
Dodatna težina po hodu od 10 mm	0.071 kg
Vrsta montaže	s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)