


Linearni pogon DGC-25- -HD-

Broj dijela: 567548

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 mm...5000 mm
Promjer klipa	25 mm
Prigušenje	Amortizer, tvrda karakteristika Amortizer, mekana karakteristika
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	Zaštićena vodilica s kružnim kugličnim ležajem Dodatne saonice, standardni, lijevi Dodatni slajd, standardni desno
Radni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	295 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	295 N
Pokretna masa	2.25 kg
Pokretna masa s hodom od 0 mm	7.51 kg
Dodatna težina po hodu od 10 mm	0.105 kg
Vrsta montaže	s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)