



Vertikalna ploča za zatvaranje tlaka VMPA1-HS

Broj dijela: 567805

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	10 mm
Položaj montaže	po želji
Pneumatsko okomito povezivanje	Barijera za 1
Radni tlak	3 bar...8 bar
Ventilacija normalnog nazivnog protoka	103 l/min
Odzračivanje normalnog nazivnog protoka	213 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	60 g
Vrsta montaže okomito slaganje	na podnožju razdjelnika na ploči za pojedinačni priključak
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura PA ojačan