

Plastično crijevo
PUN-H-3/8-BR-150-CB
Broj dijela: 567998

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø inča	3/8
radijus savijanja relevantan za protok	0.171 stopa
Min. radijus savijanja	0.081 stopa
Informacije o aplikaciji	Na bazi TPE-U etera
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak ovisan o temperaturi	-14.4 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 - 60 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Materijal za ispitivanje požara	UL94 HB
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-31 °F...145 °F
Težina proizvoda po dužini	5.16 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 3/8 "
boja	Smeđa
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)