

Mini tobogan DGSC-6-10-P-L

Broj dijela: 569793

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	6 mm
Način rada pogonske jedinice	jaram
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodič za kavez s kuglicama
Konstruktivna struktura	Opterećenje - kinematika
Detekcija položaja	bez
Radni tlak	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	10 °C...50 °C
Maks. sila Fy	20 N
Maks. sila Fz	20 N
Maks. moment Mx	0.3 Nm
Maks. Moment My	0.4 Nm
Maks. moment Mz	0.4 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	12.7 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	17 N
Pokretna masa	17 g
Težina proizvoda	42 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem i klinom
Pneumatski priključak	M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	POM
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Vodič za materijal	visokolegirani čelik
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik