

# Plastično crijevo PEN-1/4-SW-150-CB

Broj dijela: 569883

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vanjski Ø inča                         | 1/4                                                                           |
| radijus savijanja relevantan za protok | 0.085 stopa                                                                   |
| Min. radijus savijanja                 | 0.041 stopa                                                                   |
| Svojstva crijeva                       | pogodan za energetske lance                                                   |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.4 MPa<br>-0.95 bar...4 bar<br>-13.775 psi...58 psi             |
| Radni tlak ovisan o temperaturi        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi             |
| Napomena o radnom tlaku                | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                        |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L                                                                |
| Klasa čiste sobe                       | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1   |
| Temperatura okoline                    | -22 °F...140 °F                                                               |
| Težina proizvoda po dužini             | 2 oz/ft                                                                       |
| Pneumatski priključak                  | za utični priključak, vanjski Ø 1/4 "                                         |
| boja                                   | crno                                                                          |
| Tvrdoća po Shoreu                      | D 52 +/-3                                                                     |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                               |
| Materijalno crijevo                    | PE                                                                            |