

Plastično crijevo PEN-1/2-BL-150-CB

Broj dijela: 569894

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø inča	1/2
radijus savijanja relevantan za protok	0.196 stopa
Min. radijus savijanja	0.108 stopa
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-22 °F...140 °F
Težina proizvoda po dužini	9.12 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 1/2 "
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE