

Plastično crijevo PLN-1/4-SW-150-CB

Broj dijela: 569907

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø inča	1/4
radijus savijanja relevantan za protok	0.105 stopa
Min. radijus savijanja	0.039 stopa
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-22 °F...176 °F
Težina proizvoda po dužini	1.94 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 1/4 "
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE