

Plastično crijevo PLN-3/16-BL-150-CB

Broj dijela: 569914

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø inča	3/16
radijus savijanja relevantan za protok	0.095 stopa
Min. radijus savijanja	0.036 stopa
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-22 °F...176 °F
Težina proizvoda po dužini	1.15 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 3/16 "
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE