



# Završna ploča VMPAL-EPL-SD9-IP40

Broj dijela: 570777

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                    | Vrijednost                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Širina                                      | 43 mm                                  |
| duljina                                     | 107.3 mm                               |
| Maksimalni broj položaja ventila            | 8                                      |
| Struktura terminala ventila                 | Mješovite veličine ventila             |
| Maksimalni broj zavojnica ventila           | 8                                      |
| Radni tlak                                  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Kontrolni tlak                              | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Nazivni radni napon DC                      | 24 V                                   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC            | 3 -Jako opterećenje korozijom.         |
| LABS sukladnost                             | VDMA24364-B1 / B2-L                    |
| Klasa zaštite                               | IP40                                   |
| Napomena o stupnju zaštite                  | u sastavljenom stanju                  |
| Temperatura okoline                         | -5 °C...50 °C                          |
| Težina proizvoda                            | 190 g                                  |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija   | Višepolni                              |
| Električni priključak 1, vrsta priključka   | Utikač                                 |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja   | Sub-D                                  |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 9                                      |
| Napomena o materijalima                     | U skladu s RoHS                        |
| Materijal završne ploče                     | Lijevani aluminij<br>PA ojačan         |