


Međuploča VABF-S4-1-S

Broj dijela: 570851

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	26 mm
Na temelju norme	ISO 15407-2
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0,3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	295 g
Vrsta montaže okomito slaganje	na podnožju razdjelnika na ploči za pojedinačni priključak
Priključak za upravljački zrak 14	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Pneumatski priključak 1	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Pneumatski priključak 4	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Pneumatski priključak 5	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna ploča	Kovana aluminijska legura