



Utikač
NECU-S-M12G4-P1-IS
Broj dijela: 570953

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Učestalost priključivanja	50
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	17 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje sa šesterokutnim SW18 i uzdužnim narezkom
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	2.5 kV
Vijčani spoj kabela	Pg7
Dopušteni promjer kabela	4 mm...6 mm
Priključni presjek	0.75 mm²
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	PA
Materijal spojne matice	PA
Materijal utikačkih kontakata	Mjed Obložena bijelom broncom