



Vakumski blok VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20

Broj dijela: 571425

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	2 mm
Dizajn prigušivača zvuka	otvoreno
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok vakuum Standard
Ručno nadjačavanje	odmarajući se impulsno pokrivena
Integrirana funkcija	Električni impulsni ventil ejektora Prigušnica Električni on-off ventil Električna funkcija uštede zraka provjeriti ventil Otvoren prigušivač zvuka Vakumski prekidač
Konstruktivna struktura	nije modularno
Snaga kratkog spoja	da
Mjerna veličina	Relativni pritisak
Princip mjerenja	piezorezistivan
Funkcija prebacivanja	Komparator praga
Funkcija ventila	5/3 ventiliran
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Raspon podešavanja histereze	-0.9 bar...0 bar
Postavljanje raspona vrijednosti praga	-0.999 bar...0 bar
Radni tlak	4 bar...8 bar
Nazivni radni tlak	6 bar
Područje pogonskog napona DC	21.6 V...26.4 V
Induktivni zaštitni krug	prilagođena zavojnicama MZ, MY, ME
Struja bez opterećenja	50 mA...150 mA
Maksimalna izlazna struja	50 mA
Radnog ciklusa	100%
Pad napona	1.5 V

Svojstvo	Vrijednost
Parametri zavojnice	24 V DC: 1,3 W.
Otpornost na preopterećenje	dostupno
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	1120 g
Raspon mjerenja tlaka	-1 bar...0 bar
Točnost u ±% FS	3 %FS
Vrsta montaže	na spojnoj ploči
Pneumatski priključak 1	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Pneumatski priključak 3	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijalni vijci	Čelik pocinčano
Materijal kućišta konektora	Lijevani cink poniklane
Materijal utikačkih kontakata	Mjed pozlaćen
Materijal leće	PA
Materijalna tipkovnica	TPE-U