

Vodeća os ELFR-...-55- -

Broj dijela: 571437

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 mm...1500 mm
Izvedbena veličina	55
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodeća os bez pogona
Maksimalno ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s...3 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Trenuci područja 2. stupnja ly	38300 mm ⁴
Trenuci područja 2. stupnja lz	41180 mm ⁴
Maks. sila Fy	300 N
Maks. sila Fz	300 N
Maksimalni otpor pomaka bez opterećenja	10 N
Referentni životni vijek	5000 km
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	0 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	4550 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	77 g
Profil materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pokrivni materijal pogona	Kovana aluminijska legura eloksirani
Vodilica materijala	Čelik
Klizač materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana