

Adapter VAVE-C8-1R8

Broj dijela: 571686

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni radni napon DC	24 V
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Moment zatezanja	0.25 Nm
Težina proizvoda	3.5 g
Električni priključak	3-polni / 2-polni M8 / - Utičnica
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	Bronca