

Plastično crijevo
PAN-MF-4X0,75-SW-500
Broj dijela: 572091

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	4 mm
radijus savijanja relevantan za protok	15 mm
Unutra-Ø	2.5 mm
Min. radijus savijanja	10 mm
Odgovara normi	DIN 73378-PA12-PHL
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 bar...31 bar -13.775 psi...449.5 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] mineralno ulje
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-60 °C...100 °C
Težina proizvoda po dužini	0.008 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 4 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PA12-P