

Mlaznica za crijevo

N-1-P-19-NPT

Broj dijela: 572243

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	16.5 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	1
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	76.6 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1 NPT
Pneumatski priključak 2	za crijevo unutarnjeg Ø 19 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani