


T-priključak, utisni
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U
Broj dijela: 572295

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Nazivna veličina	0.098 in
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	L-oblik, dodatni priključak utikača po dužini
Veličina spremnika	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	1.11 lbf.ft
Težina proizvoda	0.071 oz
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut 5/16
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 10-32 UNF-2A
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 1/8 "
Temperatura okoline Fahrenheit	32 °F...140 °F
Prsten za otpuštanje u boji	Siva
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Mesing, niklani PBT
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik