

Fiksni ograničavač protoka VMPA-FT-NW0.5-10

Broj dijela: 572545

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija gasa
Pneumatski priključak 1	Spojna ploča
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	9 l/min...12 l/min
Radni tlak	-0.9 bar...10 bar
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Nazivna veličina	0.5 mm
Položaj montaže	po želji
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Srednja temperatura	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.06 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura