


Spojni kabel NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Broj dijela: 572576

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	s nosačem natpisa
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	53 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Schema spajanja L1J
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Snap brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	4
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	4
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Duljina kabela	2.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	13 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	42 mm
Promjer kabela	4.1 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,15 mm
Struktura kabela	4 x 0,17 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.17 mm ²
Krajevi žice	tupo odrezan
Klasa zaštite	IP40
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	PVC
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	Bijeli
Materijal utikačkih kontakata	Pocinčana bronca
Materijal izolacijske čahure	PVC