


# Pneumatski ventil CL-5/2-1/4

Broj dijela: 5734

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | 5/2 monostabilan                                   |
| Vrsta aktiviranja                                     | pneumatski                                         |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 1400 l/min                                         |
| Pneumatski radni priključak                           | G1/4                                               |
| Radni tlak                                            | 1 bar...10 bar                                     |
| Nazivna veličina                                      | 6.5 mm                                             |
| Položaj montaže                                       | po želji                                           |
| Ručno nadjačavanje                                    | impulsno                                           |
| Kontrolni tlak                                        | 2 bar...10 bar                                     |
| Maksimalna frekvencija prebacivanja                   | 40 Hz                                              |
| Vrijeme uključenja                                    | 28 ms                                              |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364 zona III                                 |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                     |
| Vrsta montaže                                         | na spojnoj ploči                                   |
| Priključak za upravljački zrak 12                     | G1/8                                               |
| Priključak za upravljački zrak 14                     | G1/8                                               |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/4                                               |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/4                                               |
| Pneumatski priključak 3                               | G1/4                                               |
| Pneumatski priključak 4                               | G1/4                                               |
| Pneumatski priključak 5                               | G1/4                                               |
| Materijalne brtve                                     | NBR                                                |
| Materijal za kućište                                  | Kovana aluminijska legura                          |
| Materijalna membrana                                  | PUR                                                |