

# Priključna letva VABM-L1-10HW-G18-20-GR

Broj dijela: 573443

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                   | Vrijednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjera rastera                              | 10.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Položaj montaže                            | po želji                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksimalni broj položaja ventila           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odobrenje                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC           | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LABS sukladnost                            | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija   | Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe                           | Klasa 6 prema ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura skladištenja                   | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Težina proizvoda                           | 996 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14         | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pneumatski priključak 1                    | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pneumatski priključak 2                    | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pneumatski priključak 3                    | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pneumatski priključak 4                    | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pneumatski priključak 5                    | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napomena o materijalima                    | U skladu s RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materijal spojne šine                      | Kovana aluminijska legura                                                                                                                                                                                                                                                                                             |