

Priključna letva
VABM-L1-14W-G14-10-GR
Broj dijela: 573506

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	16 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	10
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	1445 g
Priključak za kontrolni zrak 12/14	M5
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura