



Pneumatski ventil CJ-5/2-1/4

Broj dijela: 5736

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1400 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni tlak	1 bar...16 bar
Nazivna veličina	6.5 mm
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	impulsno
Kontrolni tlak	2 bar...10 bar
Maksimalna frekvencija prebacivanja	40 Hz
Vrijeme uključenja	28 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	na spojnoj ploči
Priključak za upravljački zrak 12	G1/8
Priključak za upravljački zrak 14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijalna membrana	PUR