


Utičnica za napajanje NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Broj dijela: 573855

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	NFPA / T3.5.29 R1-2007
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	680 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, napomena o utičnici kabla	Utičnica za kabel nije u skladu s industrijskim standardom. Usklađen sa CPX zaštitnom kapuljačom.
Električni priključak 1, tehnika spajanja	G7 / 8 kodirano prema NFPA / T3.5.29 R1-2007
Električni priključak 1, broj pinova / žica	5
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	5
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	5
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	5
Područje pogonskog napona DC	0 V...300 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...300 V
Opterećenje struje pri 40°C	9 A
Otpor prenapona	4 kV
Duljina kabla	2 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabla	65 mm
Promjer kabla	8.7 mm
Tolerancija promjera kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	5 x 1,5 mm ²

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni presjek vodiča	1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	crno
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	Mjed, niklani
Materijal utikačkih kontakata	Mjed, pozlaćen