


**Adapter**  
**VMPAL-F20-G1/4**  
Broj dijela: 573914

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                         | Vrijednost                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veličina spremnika               | 10                                                             |
| Radni tlak                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar<br>-13.05 psi...145 psi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                             |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                                            |
| Temperatura okoline              | -5 °C...50 °C                                                  |
| Težina proizvoda                 | 55 g                                                           |
| Pneumatski priključak 1          | Uložak 18 mm                                                   |
| Pneumatski priključak 2          | G1/4                                                           |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                                                |
| Materijal za kućište             | Kovana aluminijska legura                                      |