

Električna podloga VAVE-L1-1VK6-LP

Broj dijela: 573941

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Kvaliteta upravljanja | za statičke primjene |
| Zaštita od obrnutog polariteta | bipolarni |
| Dodatne funkcije | Gašenje iskre |
| Prikaz statusa signala | LED |
| Nazivni radni napon DC | 12 V 24 V |
| Otpor prenapona | 0.8 kV |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | -5 °C...60 °C |
| Položaj montaže | po želji |
| Maksimalni moment zatezanja | 0.27 Nm |
| Min. radijus savijanja kabela | 34 mm |
| Težina proizvoda | 11 g |
| Električni priključak | 2-polni / 2-žični Kutna utičnica/kabel kvadratni dizajn / otvoreni kraj |
| Struktura kabela | 2 x 0,25 mm ² |
| Promjer kabela | 3.4 mm |
| Tolerancija promjera kabela | ± 0,1 mm |
| Duljina kabela | 0.5 m |
| Krajevi žice | Čahura za kraj žice |
| Priključak zaštitnog vodiča | nedostupan |
| Vrsta montaže | na elektromagnetnom ventilu sa samoreznim vijkom |
| Boja kućišta | crno |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | PA |
| Materijalne brtve | EPDM |
| Materijal za kućište | PA |
| Materijal omotača kabela | TPV |

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------|-------------------------|
| Materijalni vijci | Kaljeni i kaljeni čelik |