

Električna podloga VAVE-L1-1VK8-LP

Broj dijela: 573943

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Kvaliteta upravljanja	za statičke primjene
Zaštita od obrnutog polariteta	bipolarni
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni radni napon DC	12 V 24 V
Otpor prenapona	0.8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Maksimalni moment zatezanja	0.27 Nm
Min. radijus savijanja kabela	34 mm
Težina proizvoda	47 g
Električni priključak	2-polni / 2-žični Kutna utičnica/kabel kvadratni dizajn / otvoreni kraj
Struktura kabela	2 x 0,25 mm ²
Promjer kabela	3.4 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,1 mm
Duljina kabela	2.5 m
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa samoreznim vijkom
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	PA
Materijalne brtve	EPDM
Materijal za kućište	PA
Materijal omotača kabela	TPV

Svojstvo	Vrijednost
Materijalni vijci	Kaljeni i kaljeni čelik