

# Električna podloga VAVE-L1-1K8-LR

Broj dijela: 573947

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kvaliteta upravljanja                   | za statičke primjene                                                          |
| Zaštita od obrnutog polariteta          | bipolarni                                                                     |
| Dodatne funkcije                        | Gašenje iskre<br>Smanjenje struje zadržavanja                                 |
| Prikaz statusa signala                  | LED                                                                           |
| Nazivni radni napon DC                  | 24 V                                                                          |
| Otpor prenapona                         | 0.8 kV                                                                        |
| Stupanj onečišćenja                     | 3                                                                             |
| Odobrenje                               | RCM oznaka                                                                    |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU EMC direktivi                                                        |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC                                                     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                            |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                           |
| Klasa zaštite                           | IP65                                                                          |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...60 °C                                                                 |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                      |
| Maksimalni moment zatezanja             | 0.27 Nm                                                                       |
| Min. radijus savijanja kabela           | 34 mm                                                                         |
| Težina proizvoda                        | 47 g                                                                          |
| Električni priključak                   | 2-polni / 2-žični<br>Kutna utičnica/kabel<br>kvadratni dizajn / otvoreni kraj |
| Struktura kabela                        | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Promjer kabela                          | 3.4 mm                                                                        |
| Tolerancija promjera kabela             | ± 0,1 mm                                                                      |
| Duljina kabela                          | 2.5 m                                                                         |
| Krajevi žice                            | Čahura za kraj žice                                                           |
| Priključak zaštitnog vodiča             | nedostupan                                                                    |
| Vrsta montaže                           | na elektromagnetnom ventilu sa samoreznim vijkom                              |
| Boja kućišta                            | crno                                                                          |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                               |
| Materijalni pokrov                      | PA                                                                            |

| Svojstvo                 | Vrijednost              |
|--------------------------|-------------------------|
| Materijalne brtve        | EPDM                    |
| Materijal za kućište     | PA                      |
| Materijal omotača kabela | TPV                     |
| Materijalni vijci        | Kaljeni i kaljeni čelik |