

Električna podloga VAVE-L1-1K9-LR

Broj dijela: 573948

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Kvaliteta upravljanja	za statičke primjene
Zaštita od obrnutog polariteta	bipolarni
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Smanjenje struje zadržavanja
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni radni napon DC	24 V
Otpor prenapona	0.8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Maksimalni moment zatezanja	0.27 Nm
Min. radijus savijanja kabela	34 mm
Težina proizvoda	92 g
Električni priključak	2-polni / 2-žični Kutna utičnica/kabel kvadratni dizajn / otvoreni kraj
Struktura kabela	2 x 0,25 mm ²
Promjer kabela	3.4 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,1 mm
Duljina kabela	5 m
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa samoreznim vijkom
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	PA

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	EPDM
Materijal za kućište	PA
Materijal omotača kabela	TPV
Materijalni vijci	Kaljeni i kaljeni čelik