

Višepinski razdjelnik utikača NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Broj dijela: 574587

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	24 mm
visina	23 mm
duljina	113 mm
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz statusa	LED žuta
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	74 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M8, 3-pinska
Električni priključak 2	Ravni utikač, M12x1, 8-pinski
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	3 A
Trenutna ocjena po utoru	2 A
Klasa zaštite	IP68
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
Materijal za kućište	PBT ojačan
Boja kućišta	sivo
Materijalne brtve	FPM
Materijal utikačkih kontakata	poniklane i pozlaćene
Materijal može	Niklani mesing