


Utikač
NECU-S1W9-C2-APB
Broj dijela: 574589

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	57.48 g
Sučelje sabirnice polja	Sub-D, 9-polna, utičnica
Električni priključak 1	Utikač Sub-D, 9-polni
Električni priključak 2	IDC stezaljka
Brzina prijenosa	12 Mbit/s
Dopušteni promjer kabela	8 mm 8 mm
Priključni presjek	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	75% na 25°C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PC-pojačana