


Vertikalna tlačna dovodna ploča VABF-L1-P3A3-G18

Broj dijela: 574593

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	16 mm
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.65 Nm
Težina proizvoda	350 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna ploča	Kovana aluminijska legura