


Vertikalna tlačna ispušna ploča VABF-L1-P7A13-M7

Broj dijela: 574594

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10.5 mm
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.45 Nm
Težina proizvoda	220 g
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak 5	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna ploča	Kovana aluminijska legura