

Sabirničko sučelje CDPX-F-CO

Broj dijela: 575301

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	24 mm
visina	91 mm
duljina	41 mm
Odobrenje	C-Tick c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 85 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	150 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Sabirno sučelje, vrsta	CANopen
Sučelje sabirnice polja, tehnologija povezivanja	Utikač Sub-D 9 polni
Sučelje sabirnice polja, brzina prijenosa	9,6 kbit/s do 1 Mbit/s