


# **Spojni kabel** **NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9** Broj dijela: 575422

**FESTO**



## **Podatkovni list**

| Svojstvo                                        | Vrijednost                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Na temelju norme                                | DIN 47100                     |
| Oznaka linije                                   | bez držača znaka              |
| Učestalost priključivanja                       | 50                            |
| Težina proizvoda                                | 1660 g                        |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija       | Stranica Field uređaja        |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn         | Pravokutni                    |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                      |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel      | pod kutom                     |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja       | Sub-D                         |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica     | 44                            |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 44                            |
| Električni priključak 1, vrsta montaže          | 2x vijak 4-40 UNC             |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija       | Kontrolna strana              |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | kabel                         |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja       | otvoreni kraj                 |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica     | 44                            |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 44                            |
| Područje pogonskog napona DC                    | 0 V...30 V                    |
| Opterećenje struje pri 40°C                     | 0.86 A                        |
| Otpor prenapona                                 | 2.4 kV                        |
| Zaštita od obrnutog polariteta                  | da                            |
| Duljina kabela                                  | 10 m                          |
| Kvaliteta upravljanja                           | Standard                      |
| Linija uvjeta ispitivanja                       | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela       | 42 mm                         |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 126 mm                        |
| Vijčani spoj kabela                             | M20x1,5                       |
| Promjer kabela                                  | 10.2 mm                       |
| Tolerancija promjera kabela                     | ± 0,3 mm                      |
| Struktura kabela                                | 44 x 0,14 mm <sup>2</sup>     |
| Nazivni presjek vodiča                          | 0.14 mm <sup>2</sup>          |

| Svojstvo                                               | Vrijednost                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Krajevi žice                                           | tupo odrezan                       |
| Klasa zaštite                                          | IP65<br>IP67                       |
| Napomena o stupnju zaštite                             | u sastavljenom stanju              |
| Temperatura okoline                                    | -35 °C...80 °C                     |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...80 °C                      |
| Temperatura skladištenja                               | -35 °C...80 °C                     |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                  | prema EU RoHS direktivi            |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                | prema UK RoHS propisima            |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364-B2-L                     |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                    |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                       | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela                               | PVC                                |
| Boja omotača kabela                                    | Siva                               |
| Materijal za kućište                                   | PA66-GF30                          |
| Boja kućišta                                           | crno                               |
| Materijalni vijci                                      | Čelik                              |
| Materijalne brtve                                      | NBR                                |
| Materijal utikačkih kontakata                          | Bronca<br>pozlaćen                 |
| Materijal izolacijske čahure                           | PVC                                |