


Ventil za odgodu vremena

VZ-3-PK-3

Broj dijela: 5755

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2 mm
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom
Preklapanje	negativno prekrivanje
Napomena o prisilnoj dinamizaciji	Učestalost uklapanja barem 1/tjedno
Radni tlak	2.5 bar...8 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	90 l/min
Podesivo vrijeme odgode	0.25 s...5 s
Trajanje pauze za resetiranje	55 ms
Postavka vremena ponovljivosti	± 0,5 s
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče na montažnom okviru neobavezno:
Pneumatski priključak	PK-3
Materijal za kućište	Lijevani cink