


Utikač NECU-M-S-A12G4-IS

Broj dijela: 575719

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Na temelju norme | EN 61076-2-101 |
| Zaštita od eksplozije | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Položaj montaže | po želji |
| Težina proizvoda | 38 g |
| Električni priključak | 4-polni Stezaljka kaveza M12x1 Ravni utikač |
| Kodiranje konektora | A |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...30 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 4 A |
| Dopušteni promjer kabela | 4 mm...8 mm |
| Priključni presjek | 0.14 mm ² ...0.5 mm ² |
| Klasa zaštite | IP65 IP67 |
| Temperatura okoline | -40 °C...85 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| Materijal za kućište | Lijevani cink poniklane |
| Materijal utikačkih kontakata | Bronca pozlaćen |