

Komplet za montažu SAMH-S-N8-L-MK

Broj dijela: 575816

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	za T-utor
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
Vrsta montaže	Uglavljivanje pričvršćeno vijkom Može se umetnuti u utor odozgo
Maksimalni moment zatezanja	0.6 Nm
Težina proizvoda	1.91 g
Poklopac materijala	PA
Materijal terminalnog bloka	visokolegirani čelik
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L