

**Utikač**  
**NECC-S1G9-C2-M**  
Broj dijela: 576031

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                              | Vrijednost                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| visina                                | 39,4 mm                                       |
| duljina                               | 58 mm                                         |
| Težina proizvoda                      | 24 g                                          |
| Sučelje sabirnice polja               | Sub-D, 9-polna, utičnica                      |
| Električni priključak                 | 9-polni / 9-polni<br>Sub-D / vijčani terminal |
| Brzina prijenosa                      | 1 Mbit/s                                      |
| Dopušteni promjer kabela              | 8 mm<br>8 mm                                  |
| Klasa zaštite                         | IP40                                          |
| Temperatura okoline                   | -20 °C...70 °C                                |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o niskom naponu            |
| LABS sukladnost                       | VDMA24364-B2-L                                |
| Napomena o materijalima               | U skladu s RoHS                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC      | 1 - mala izloženost koroziji                  |