

Čepni cilindar DFSP-32-15-F-PA

Broj dijela: 576105

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	15 mm
Promjer klipa	32 mm
Navoj klipnjače	M6
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni povlačeći
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
varijante	Unutarnji navoj na klipnjači
Osiguranje od zakretanja/vođenje	okrugla klipnjača
Radni tlak	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Dopuštena udarna sila na produženu klipnjaču	3270 N
Dopuštena poprečna sila tijekom procesa prebacivanja	595 N
Maks.taktna frekvencija	5 Hz
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vijci s ovratnikom	Čelik pocinčan
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura eloksirani

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalna uloga	pocinčani čelik
Materijal cijevi cilindra	Kovana aluminijska legura klizno eloksirano