

Zajednički dovodni razdjelnik VABM-B10-20-N38-2-P53

Broj dijela: 576375

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	22 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	226 g
Vrsta montaže	s montažnim nosačem
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura