

# Zajednički dovodni razdjelnik VABM-B10-20-N38-8-P53

Broj dijela: 576381

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                         |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                    | 22 mm                              |
| Položaj montaže                  | po želji                           |
| Maksimalni broj položaja ventila | 8                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Težina proizvoda                 | 479 g                              |
| Vrsta montaže                    | s montažnim nosačem                |
| Pneumatski priključak 1          | 3/8 NPT                            |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                    |
| Materijal spojne šine            | Kovana aluminijska legura          |