


# Priključni blok VABM-B10-20S-N14-4-P3

Broj dijela: 576479

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                         |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                    | 22 mm                              |
| Položaj montaže                  | po želji                           |
| Maksimalni broj položaja ventila | 4                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Težina proizvoda                 | 441 g                              |
| Vrsta montaže                    | s prolaznim provrtom               |
| Pneumatski priključak 1          | 1/4 NPT                            |
| Pneumatski priključak 3          | 1/4 NPT                            |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                    |
| Materijal spojne šine            | Kovana aluminijska legura          |