


Priključna ploča VMPAC-AP-14-SP-1

Broj dijela: 576576

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	32.8 mm
duljina	169 mm
Mjera rastera	26.8 mm
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	-0.9 bar...8 bar
Kontrolni tlak	3 bar...8 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	160 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan