

Čep  
NPQH-P-S8-P10  
Broj dijela: 578259

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                                      |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                      |
| Konstrukcija                            | Slijepi utikač                                                                |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                            |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi             |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                        |
| Tijelo za izdavanje certifikata         | NSF C0523185                                                                  |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 3 -Jako opterećenje korozijom.                                                |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                           |
| Klasa čiste sobe                        | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1   |
| Kvaliteta hrane                         | vidi izjavu o sukladnosti<br>NSF/ANSI 169                                     |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...150 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                        | 7.4 g                                                                         |
| Pneumatski priključak 1                 | Utisna čahura 8 mm                                                            |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                               |
| Materijal za kućište                    | Kemijski niklani mesing                                                       |