

Broj dijela: 578322



| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                                       |
| Nazivna veličina                        | 12 mm                                                                          |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                       |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                                  |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                             |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi              |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                         |
| Tijelo za izdavanje certifikata         | NSF C0523185                                                                   |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 3 -Jako opterećenje korozijom.                                                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                            |
| Klasa čiste sobe                        | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1    |
| Kvaliteta hrane                         | vidi izjavu o sukladnosti<br>NSF/ANSI 169                                      |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...150 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                        | 19.1 g                                                                         |
| Pneumatski priključak 1                 | Utisna čahura 14 mm                                                            |
| Pneumatski priključak 2                 | Utisna čahura 14 mm                                                            |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                |
| Materijal za kućište                    | Kemijski niklani mesing                                                        |