

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka VFOH-LE-A-G18-Q4

Broj dijela: 578797

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Vanjski šesterokut
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	180 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	103 l/min...188 l/min
Temperatura okoline	0 °C...150 °C
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.2 bar...10 bar
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	250 l/min
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	270 l/min...300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...150 °C
Srednja temperatura	0 °C...150 °C
Nazivni moment zatezanja	3 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 10 %
Težina proizvoda	23 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	FPM
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura
Prsten za oslobađanje materijala	Mjed, poniklani

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za regulacijski vijak	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za zakretni spoj	Mesing poniklane